



Hospitalskatalog

Produkter til hospitaler og hospice

 **etac**[®]

Vores brands



Manuelle kørestole, hverdagens hjælpemidler og hjælpemidler til bad og toilet



Pædiatriske mobilitetshjælpemidler til at sidde, stå og gå samt transport, bad og toilet



Pædiatriske sæder og hjælpemidler til transport



Aktive kørestole og trykafastende skumpuder



Trykafastende luftpuder



Lifte, sejl og forflytningshjælpemidler



Manuelle forflytnings- og positioneringshjælpemidler



Luftassisterede forflytnings- og repositioneringshjælpemidler



Velkommen til Etacs Hospitals-katalog, hvor vi præsenterer et udvalg af vores store produkt-sortiment.

Produkterne i dette katalog er nøje udvalgte i forhold til at lette pleje-personalets arbejdsmiljø, samtidig med at patienten får den bedst mulige behandling. Derudover præsenteres vigtige produkter, som vil reducere risikoen for spredning af infektion og bakterier (Single Patient Use produkter).

Ønskes mere information om produkterne eller supplerede produkter, er I velkomne til at kontakte Etac pr. telefon eller e-mail. Desuden henviser vi til vores hjemmeside, der viser vores fulde produktsortiment.

www.etac.dk

Tlf. 79 68 58 33

info@etac.dk



Manuelle kørestole

Komfortkørestol	5
Krydsrammekørestol	5
Transportkørestol	5



Trykafastende puder

Luftcellepuder	7
Skumpuder	7



Bad & Toilet

Mobile bade- og toiletstole	9
Toilet	10
Badetaburetter og -bænke	11
Etac S.P.A. serien	11



Lifte & Sejl

Loftlift og skinner	13
Etacs projektafdeling	13
Mobile lifte	14
Løfteåg	14
Molift Service Tool	15
Sejl	16



Luftassisterede Produkter

Luftassisterede forflytningsmadrasser	19
Luftassisteret håndtering af patienter	20
Luftassisteret løftemadras	21



Manuel Forflytning

Forflytnings- og glidesystemer	23
--------------------------------------	----



Positionering

Positionering og puder	25
------------------------------	----



Hverdagens hjælpemidler

Kom rundt	27
Større selvhjulpethed	27
Kropspleje	27
Spise og drikke	27



Børn og unge

Sidde	29
Gå	30
Sejl	30
Bad og toilet	31



Manuelle kørestole

Kørestole fra Etac er udviklet for at imødekomme mange forskellige behov hos brugere samt plejere. Kørestolene har mange indstillingsmuligheder og et stort tilbehørsprogram.

Manuelle kørestole

Komfortkørestol: Etac Prio Hospital

Denne rengøringsvenlige komfortkørestol er udviklet med tanke på de store hygiejnekrav, der må tilgodeses på bl.a. hospitaler. Prio Hospital tåler vask i vaskemaskine og alle puder har vandtæt hygiejnebetræk, der nemt kan vaskes og tørres af. Stroptrykken er nemt at justere og det brede tilbehørsprogram gør det enkelt at tilpasse stolen til patienten.

Benytter hospitalet også nedenstående Cross 5 krydsrammekørestol, tilgodeses god totaløkonomi og overskuelig logistik, idet meget tilbehør fra Cross 5 kan benyttes på Prio. Mulighed for tryk (navn/logo) på siden af stolen.



Krydsrammekørestol: Etac Cross 6

Stellets unikke stabilitet gør at kørestolen Cross 6 reagerer hurtigt i alle situationer. Både ryglæn og sæde er indstillelige i forhold til højde, vinkel og form. Dette, i kombination med en fodstøtte der kan indstilles i højde, dybde og vinkel, skaber den stabilitet som er en forudsætning for mobilitet. Takket være de adskillige valgmuligheder kan en Cross 6 tilpasses alle: korte og lange – smalle og brede. Hvis behovene ændrer sig, kan kørestolen nemt tilpasses eller suppleres med vores store udvalg af tilbehør. Cross 6 fås helt ned til sædebredde 35 cm og kan dermed også bruges til de større børn. Cross tilbydes også i en XL variant med sædebredde op til 60 cm.

Cross 6 kan vaskes i vaskemaskine og til hospitalsbrug anbefaler vi pudevarianten Tidy, som er en vandtæt pude/ryg med svejsede sømme. Mulighed for broderi og tryk (navn/logo) på ryggen.



Transportkørestol: Etac Transit

Transit er en gedigen transportkørestol tilpasset både bruger og hjælper. Helstøbte gavle og krydsrammestel med dobbelt kryds gør Transit letkørende og smidig. Den højde- og vinkeljusterbare ryg sikrer god siddekomfort. For hospitaler og andre institutioner er der flere muligheder for tilpasninger - Eksempelvis kan benstøtter og armlæn fastgøres, der kan monteres en tværlås, så Transit ikke kan klappes sammen, og hospitalet/institutionen kan få broderet/trykt sit navn på ryggen.





Trykaflastende puder

Tryksår er pinefulde og dyre at behandle, og er et ofte forekommende sundhedsmæssigt problem. Ved at bruge den korrekte pude, som kombinerer de bedste trykfordelingsegenskaber med høj stabilitet og komfort, er risici for at udvikle tryksår signifikant reduceret.

Luftcellepuder



Luftcellepude: StarLock

Luftcellepude med luftcellelåsning. Ved hjælp af patenteret låsning af hver enkelt luftcelle giver StarLock individuelle positioneringsmuligheder med maksimal trykaflastning. Puden fås i 4 højder. Leveres med lycra eller hygiejnebetræk.

Luftcellepude: Star Stabil Air

Luftcellepude og bløde skumrør hvor en kombination af luft og det anatomisk formede skum giver stabilitet og aflastning. Leveres med lycra eller hygiejnebetræk.

Luftcellepude: Star Standard Air

Enkel og let indstillelig luftcellepude. Brugeren opnår god komfort og omslutning af bækkenet. Puden fås i 2 højder. Leveres med lycra eller hygiejnebetræk.

Skumpuder

Standardpude med Tidy

Tidy er et hygiejnebetræk, der er tilpasset til brug i miljøer, hvor der stilles krav til enkel afspritning pga. flere brugere – f.eks. på hospitaler og i institutioner. Betrækket er vandafvisende og sømmene er svejste, så skumpuden ikke optager fugt. Tidypuden fås til kørestolsbredder 35-60 cm. Tidy tilbydes også som rygovertæk til kørestolen Cross 5.



Komfortpude

Etac Komfortpude yder stabilitet og omslutning for lår og bækken. Dette er en meget stor fordel for brugeren, der opnår en opret og afslappet siddestilling. Puden er anatomisk formet, med konturering til lårene fortil. For at mindske folder i betrækket, skabes konturen på pudens underside. Puden er konstrueret med en fordybning bagtil og et blødt indlæg (memory-skum) for at aflaste sædebensknoglerne. Ønskes yderligere nedsynkning og omslutning, kan det indbyggede indlæg fjernes. Fås med velour- og hygiejnebetræk.





Bad & Toilet

Vi forstår, hvad der er vigtigt for plejere og brugere, og ved at lytte til vores kunder, forstår vi vigtigheden af let adgang, tilpasningsevne, værdighed og komfort.

Mobile bade- og toiletstole

Mobil bade- og toiletstol: Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil-2 tilbydes i tre forskellige modeller; en standard bade- og toiletstol, en tilt-model og en med 24" drivhjul. Alle varianter fås også i XL-version med ekstra bred ryg.

For Etac Swift Mobil Tilt-2 kan tiltfunktionen (+ 5° til -35°) betjenes fra begge sider, og giver øget sikkerhed for brugeren og en ergonomisk arbejdsstilling for plejeren. Alle bade- og toiletstolene kan tilpasses mange brugerbehov og -størrelser grundet disse features: Maksimal brugervægt på hele 160 kg, højdejusterbar 45-60 cm (sæde-til-gulv), armlænene kan justeres i højde og bredde, og den højdejusterbare, svingbare fodstøtte tilbydes også i en kortere version, sammen med et bredt udvalg af tilbehør.



Som tilbehør fås bl.a. en fremadvendt tipsikring. Denne er særdeles velegnet, når der er stor vægtbelastning foran på stolen, f.eks. ved brugere med benet i gips.



Mobil bade- og toiletstol: Etac Clean

I over 20 år har Etac Clean været en stor succes grundet sit funktionelle og æstetiske design. Hver detalje på Clean er udformet for at lette bad og toiletbesøg for både bruger og hjælper. Sædet er helt åbent bagtil, hvilket gør intimhygiejnen nemmere. Fodpladen sidder fast på stolen og kan let skubbes ind under stolen, mens Clean stadig kan køres helt ind over toilettet. Rengøringsvenligt design uden samlinger betyder, at der ikke trænger vand ind i rørene. For brugere som kan og vil klare sig selv, findes Clean med 24" drivhjul. Brugeren sidder sikkert og bremserne er let tilgængelige og sidder ikke i vejen ved sideværts forflytning.

Tilbehørsprogrammet gør Clean meget fleksibel og nem at tilpasse den enkelte brugers behov, f.eks. tilbydes der blødt komfortsæde og plast- og engangsbækkener. Se det fulde tilbehørsprogram på vores hjemmeside.



Mobil bade- og toiletstol: R82 Heron

Det gennemtænkte design yder komfort til brugeren, da det anatomiske omdrejningspunkt ved hoften bevares ved kip.

Heron fås i én størrelse, med mulighed for justering af både bredde og dybde, og passer til større børn, samt unge/voksne. Dertil fås Heron i en hydraulisk og en elektrisk version. De har begge samme funktioner med hensyn til højdejustering, selvstændig vippefunktion, tilt in space og rygvingling. Ønskes ekstra fokus på optimale arbejdsstillinger og ergonomisk arbejdsmiljø, anbefaler vi den elektriske version.

Max. brugervægt er 100 kg. for Heron med hydraulik og 125 kg. for Heron med el. Der tilbydes et stort udvalg af tilbehør til Heron.





Toilet



Fastmonteret toiletforhøjer: Etac My-Loo

Etac My-Loo er en funktionel toiletforhøjer, der passer på de fleste toiletter – også de væghængte toiletter, hvor det ikke er muligt at benytte gennemgående bolte! Fås i tre højder: 2, 6 og 10 cm, med eller uden armlæn.



Løstmonteret toiletforhøjer: Etac My-Loo

Løstmonteret toiletforhøjer med kantstop. Ekstra komfort samt sikker og hurtig montering. Fås i to højder: 6 og 10 cm, med eller uden låg (uden armlæn).



Fastmonteret toiletforhøjer: Etac Hi-Loo

Fastmonteret, stabil og funktionel toiletforhøjer, som er med til at sikre en tryk og sikker forflytning til og fra toilettet. Fås i to højder: 6 og 10 cm, med og uden armlæn.



Toilet- og badestol: Etac Kaskad

En klassisk, funktionel og højdeindstillelig toiletforhøjer, som kan bruges over et toilet eller som fritstående toiletstol. Kan stables.



Toilet- og badestol: Etac Swift

En enkel, funktionel og højderegulerbar toiletstol. Leveres som standard med bækken, bækkenlåg, ryg- og sædepude.



Armstøtte: Etac OptimaL

En moderne og funktionel armstøtte, som sikrer brugeren optimal hjælp og støtte. OptimaL låses automatisk i opslået stilling, fylder ikke meget og er let at montere på væggen.

Badetaburetter og -bænke

Max. brugervægt for alle badetaburetter og -bænke: 160 kg.



Badetaburet: Etac Edge

Lille badetaburet som optager minimal plads i f.eks. brusekabinen. Det skridsikre trekantede sæde gør det lettere for brugeren at rejse sig fra tabureten.



Badetaburet: Etac Easy

Komfortabel og enkel taburet som også leveres i en udgave med drejeligt sæde. Højderegulerbare ben kan enkelt justeres og dupskoene tilpasser sig efter gulvets overflade.



Badebænk: Etac Swift

Diskret og funktionel badebænk, som ved hjælp af tilbehøret kan ændres til mange varianter. Swift er konstrueret, så den let tilpasser sig gulvets niveauforskelle.

Etac S.P.A. serien



Armstøtte: Etac Rex

Etac Rex fås i 3 forskellige længder og kan bestilles med eller uden støtten. Enkel montering på væggen.



Støtthåndtag: Etac Flex

Materiale, form og overflade giver et ergonomisk og sikkert greb, også selvom hænderne eller støtthåndtag er våde. Kan enten skrues eller limes. Monter én eller flere, alt efter behov. Fås i hvid og grå.



Brusebadestol: Etac Relax

Opslået tager stolen næsten ingen plads. Formerne er afrundede og de bløde armlæn er fæstnet direkte i stolen - komfort og sikkerhed i ét! Relax kan også med fordel monteres som siddeplads i venteværelser eller på gangarealer. Fås i hvid og grå.



Lifte & Sejl

Vores mål er at skabe løsninger, der forbedrer livskvaliteten for brugere og plejere hver dag, så vi får en sund arbejdsstyrke med mere energi til at yde opmærksomhed, omsorg og pleje. Funktionelle kvalitetsprodukter der dækker ethvert behov.

Loftlifte og skinner

Molift Air og skinner

Etacs loftlifte og skinneresystemer er en driftsbesparende løsning til hospitaler og hospice. Løsningen integreres let og er æstetisk tilpasset rummets indretning og arkitektur, så det bliver et praktisk arbejdssted for plejere såvel som et indbydende miljø for patienter og deres pårørende.

Loftliften Molift Air er udført i attraktivt design, hvor maksimal holdbarhed og lave serviceomkostninger er nøgleordene. Derudover skal det fremhæves, at Etac er én af de få leverandører, der tilbyder et fuldt dækkende program med løftemotorer, der løfter fra 200 til 500 kg. i én løftestrop. De indbyggede softwareprogrammer (Service tool) er standard, og unik differencering af løft, udløser et langt serviceinterval og er dermed meget driftsøkonomisk. Læs mere om Molift Service Tool på s. 15.



Loftlift med vægt (tilbehør).

Etacs projektafdeling

Etacs projektafdeling har stor erfaring med at håndtere projektering og implementering af loftlifte fra tegnebord til færdig installation.

Vores projektguide giver et godt overblik over vores forskellige løsningsmuligheder, og er et værdifuldt arbejdsredskab for projekterende arkitekter, ingeniører, entreprenører, samt rådgivere etc.

Vores produktsortiment indeholder både skinneresystemer, loftlifte og sejlprogrammer. Vi kan dermed tilbyde en komplet og skræddersyet løsning inden for patienthåndtering - Kontakt vores projektafdeling for kompetent rådgivning.

Vi tilbyder professionel rådgivning i form af bl.a.:

- ✓ Projekterings- og beregningshjælp (Revit)
- ✓ Detailprojektering
- ✓ Udarbejdelse af beskrivelser
- ✓ Deltagelse i opstarts-/projekteringsmøder
- ✓ Deltagelse i koordineringsmøder med øvrige entreprenører
- ✓ Løbende besigtigelse på pladsen/projektet.





Mobile lifte



Molift Quick Raiser 205

En moderne sit-to-stand lift med elektrisk justerbar base og en fremragende løfteevne, der nærmest "skubber patienten op at stå". Liften er komfortabel, stabil og sikker og har en lille venderadius, selv i meget smalle rum. Det elektrisk justerbare understel muliggør adgang næsten overalt - også under de fleste senge og stole, da understellet er meget lavt. QuickRaiser 205 skal kombineres med sejlene RgoSling Active.



Molift Mover 180

En kompakt og let lift, som passer perfekt til hospitaler og på hospice. Molift Mover 180s letvægtskonstruktion i aluminium gør den meget let at manøvrere. Med et stort løfteområde på 27-163 cm er det ikke kun muligt at løfte højt - liften kan også løfte direkte fra gulv. Med Molift Mover 180 har du mulighed for at benytte både 2- og 4-punktsåg.

Løfteåg

Vi tilbyder flere forskellige 2- og 4-punkts aluminiumsåg med quick release kobling til løftestrop.

Alle sejl kan anvendes med begge typer åg, men i mange tilfælde anbefaler vi at benytte vores 4-punktsåg, fordi det giver et særdeles komfortabelt løft.





Molift Service Tool

Alle lifte fra Molift har som standard en integreret, automatisk servicevarsling, der angiver, hvornår liften har brug for service. Dette sikrer, at bruger og hjælper ved, at liften er sikker i forhold til gældende lovgivning og regler.

Molift Service Tool beregner antallet af fulde løft vha en unik differencering. Dette udløser et langt serviceinterval, og er dermed meget driftsøkonomisk.

Med Molift Service Tool kan man forbinde sig til og kommunikere med liften for at udføre service og teknisk fejlsøgning. Vi kommer gerne og oplærer hospitalets personale i brug af softwaren - og vi udfører også gerne serviceeftersynet for jer.

Med softwaren er der også mulighed for at læse, kontrollere og justere nøgleparametre i liften, såvel som læsning og print af servicehistorikken. Ydermere kan Molift Service Tool forbedre effektiviteten, eftersom den angiver, hvorvidt de typer lifte, der anvendes, er egnede til brugergruppen og deres behov.





Sejl

Molift UnoSling

Molift UnoSling HighBack er et personligt sejl, der er designet til at imødekomme de høje krav og udfordringer, der findes på hospitalerne i dag. Engangssejlet bør kun anvendes ved én og samme patient (ingen vaskeomkostninger) – men kan anvendes et utal af gange til samme patient. Sejlet er designet og produceret til dette formål og er et effektivt produkt i forebyggelsen af bakterie- og virusoverførsel.

Med til fordelene hører, at der spares omkostninger til den lovpligtige halvårslige sejlinspektion af vaskbare sejl.

“Det er vores klare anbefaling at lade hjælpemidler og udstyr så vidt muligt være patient-bundne (SPU)”.

Etac A/S



Det siger kunderne om UnoSling:

- ✓ Sejlet yder den bedste siddestilling for patienten
- ✓ Justeringsmulighederne i stropperne er en stor fordel, da siddestillingen kan reguleres
- ✓ Yder den bedste patientkomfort
- ✓ Materialet er mere behageligt end de øvrige engangs-sejl på markedet
- ✓ Nemt at påføre og fjerne igen
- ✓ Diskret farve (lysegrå) er rart for patienten
- ✓ Ingen omkostninger til den lovpligtige halvårslige sejlinspektion af vaskbare sejl
- ✓ Fordelagtig pris!



Molift EvoSling

Basissejl der klarer de mest almindelige typer af forflytning og passer til de fleste patienter. De fleste af vores sejl fås i str. XXS til XXL og kan derfor bruges til både børn og voksne.

Fås i følgende varianter:

- MediumBack og HighBack
- LowBack
- Hygiejne
- Amputation MediumBack
- Comfort MediumBack
- Shadow HighBack.



Molift RgoSling

Sejl med anatomisk form og et unikt tilpasset snit, der giver et komfortabelt løft. De fleste af vores sejl fås i str. XXS til XXL og kan derfor bruges til både børn og voksne.

Fås i følgende varianter:

- MediumBack og HighBack
- MediumBack Plus (se foto nedenfor)
- Toilet LowBack og HighBack
- Amputation Medium- og HighBack
- Comfort HighBack
- Stå/Gå-vest
- RgoSling StandUp, ståsejl
- RgoSling Active.

*Molift EvoSling
FlexiStrap an-
vendes ved løft
af arme og ben.*



*Molift RgoSling MediumBack Plus
er særligt udviklet til de store
patienter (160-500 kg).
Sammen med loftliften
Molift Air 500 klarer vi
selv de tungeste
løfteopgaver.*





Luftassisterede Produkter

Sammenlignet med traditionelle manuelle forflytningsteknikker, udgør HoverTech produkterne alsidige forflytningssystemer, der signifikant reducerer personskader i forbindelse med patienthåndtering. Den luftassisterede teknologi er et godt alternativ til planløft.

Luftassisterede forflytningsmadrasser

HoverMatt® og HoverSling®

SPU
Single Patient
Use

Luftassisterede forflytningsmadrasser gør det lettere for plejepersonalet og patienterne at gennemføre laterale patientforflytninger. Når luften flyder, reducerer en pude af luft under madrassen den trækraft, der kræves for at bevæge patienten med 80-90%, hvilket gør det muligt for plejepersoner at overføre patienter sikkert.

Madrasserne er kompatible med røntgen, MR- og CT-scanning med dokumenteret artefaktfri billeddannelse.

4 ud af de 5 varianter er Single Patient Use (SPU), hvilket reducerer omkostninger, håndtering og logistik ved vask, samt risikoen for krydskontaminering.

De luftassisterede madrasser findes i 5 varianter:

HoverMatt®

Genanvendelig madras til sikker og let lateral forflytning af sårbare patienter. Tilbydes også i en variant med dobbelt-coating, som kan sprittes, klores og anvendes igen - særligt velegnet til ambulante patienter i f.eks. MR-scanner, i ambulance mv.



HoverMatt® SPU

Samme madras som ovenstående, blot i Single Patient Use (SPU) model. Med SPU-varianten reduceres omkostninger og logistik, og risikoen for krydskontaminering mindskes.



HoverMatt® SPU Split-Leg

Anvendes som standard forflytnings-madras og er derudover udformet med en patenteret, delt benstropsløsning (split-leg). Således muliggøres anvendelse på operations-, kirurgisk og gynækologisk leje i litotomi positionen (fx til gynækologisk undersøgelse/operation eller hofteoperation).



HoverSling® SPU Split-Leg

Unikt, patenteret og åndbart multi-use produkt, der kan anvendes både som standard overflytningsmadras, til repositioneringer og som regulært løftesejl i siddende stilling.



HoverSling® SPU Repositioning Sheet

Dette åndbare multi-use-produkt fungerer både som en HoverMatt® SPU og repositioneringslagen. Ved behov for begge funktioner, anbefales denne variant, for at opnå god totaløkonomi og forenklet logistik.



HoverMatt®



HoverMatt® SPU



HoverMatt® SPU Split-Leg



HoverSling® SPU Split-Leg



HoverSling® SPU Repositioning Sheet



HoverMatt® Q2Roller

Repositioneringspude der består af to oppustelige kamre, der afhjælper let og effektiv patientstillingsskift, lateral patientvending og sidelejring. Justerbare kamre afhjælper hygiejne- og sårpleje, samt hyppige stillingsskift og

patientvendinger. Åndbart materiale forhindrer opbygning af fugt, hindrer tryk og øger patientens komfort. Single Patient Use (SPU) reducerer omkostninger, håndtering og logistik ved vask, samt risikoen for krydskontaminering.



Luftassisteret løftemadras

HoverJack®

HoverJack® giver akutpersonale mulighed for, ved hjælp af luft-teknologi, at løfte og evakuere patienter/borgere i selv de mest udfordrende miljøer. Madrassen anvendes til løft fra gulv eller udendørs underlag, hvor det vurderes at siddende løft med lift og sejl, eller planløft med lift ikke er muligt eller optimalt.



Madrassen minimerer antallet af medarbejdere, der er brug for, for at løfte patienten op på skadeleje eller seng. Regulære personløft elimineres, samtidig med at liggende patienter løftes sikkert og trygt.

HoverJack® består af fire kamre, der blæses op i rækkefølge for at løfte patienten i liggende stilling, fra gulv til f.eks. seng eller bære. Når HoverJack® er oppustet, kan HoverMatt®-luftmadrassen, som placeres øverst, bruges med samme lufttilførselsenhed, for sikker og nem lateral patientforflytning til en seng eller stretcher/bære.

Det tager ca. 8-10 sekunder at fylde et kammer med luft og Teflon® bunden giver mulighed for nem bevægelse på alle overflader. Quick release deflation-ventiler kan sænke patienten akut, hvis det er nødvendigt (CPR-funktion). Der kan dog gives hjertemassage på et fyldt kammer.

HoverJack® minimerer også de mange udfordringer akutpersonale har, ved transport af bariatriske patienter fra hjem til hospital, idet vægtpaciteten er på 544 kg.

HoverJack® fås i 2 varianter: HoverJack® Air Patient Lift og Evacuation HoverJack®. Begge modeller har samme egenskaber, men sidstnævnte er designet med en "lomme" og ekstra sikkerhedsstroppe, der omslutter og støtter patienten/borgeren. Denne funktion giver akutpersonalet mulighed for at udføre sikker og effektiv evakuering – både indenfor i smalle gange og ved evakuering ned ad trapper. Derudover er den teflonbelagte bund udskiftelig.





Manuel Forflytning

Forflytningsprodukter fra Etac er udviklet ud fra principper om det naturlige bevægemønster, vægtoverføring, viden om friktion og etik. Ideen bag produkterne er, at de skal være simple og lette at anvende for både bruger og hjælper.

Manuel forflytning

SPU
Single Patient
Use



Glidestykker: Immedia MultiGlide Single Patient Use (SPU)

Unikke glidestykker der anvendes til forflytninger, hvor man vil mindske friktionen. Leveres i bokse, som kan placeres i en vægdispenser et centralt sted på hver afdeling. Hvert enkelt glidestykke er pakket i en forseglet pose, og alle patienter får ét personligt produkt. Posen kan hænges direkte på sengen.

Glide- og trækklagner: Immedia SatinSheet

Brugervenlighed og nem håndtering er vigtige parametre i et sikkert arbejdsmiljø. Immedia SatinSheet er et veldesignet system bestående af glidelagen (BaseSheet) og trækklagen (DrawSheet), der arbejder sammen om at gøre positionering og forflytning lettere for patienter og hjælpere. SatinSheet Systemet skal ikke fjernes efter brug, og det er allergivenligt og behageligt at ligge på.



Immedia 2Move

Utrolig let forflytningsplade der bygger bro over afstande og udjævner højdeforskelle ved liggende forflytninger mellem to lejer. 2Move anvendes i kombination med et betræk som mindsker friktionen. Betrækket fås i nylon og som engangsmateriale. Vi forhandler også ophæng til 2Move, samt engangsovertræk.

Immedia 4WayGlide LPL

Forflytningssystem til vending og forflytning af patienter med omfattende funktionsnedsættelse, høj vægt, smerter eller tryksår. 4WayGlide består af to dele, en vendemadrass og et nylonlagen der fastgøres til sengens madrass. Den lave friktion gør vending og forflytning i alle retninger lettere. Håndteres manuelt eller med lift.

Molift Raiser Pro

Forflytningsplatformen Molift Raiser Pro giver patienten en aktiv og sikker forflytning, samt de bedst mulige forudsætninger for et ergonomisk korrekt arbejdsmiljø for hjælperen. Tilbehøret Molift Raiser Belt er et oprejsningsbælte, der skaber tryghed for patienten og pga. det unikke glidehylster giver hjælperen mulighed for at facilitere patienten undervejs.



Positionering

I dag ved vi, hvor vigtigt det er at positionere 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, for at opretholde intakte kropsfunktioner. Samtidig undgås sekundære komplikationer som f.eks. kontrakturer, fejlstillinger og sår.

Positionering og Puder

Etac tilbyder et bredt sortiment af kiler, støtte- og positioneringspuder, med forskellige former og fyld. Ved brug af puderne kan man bl.a. opnå:

- Forebyggelse (kontrakturer, fejlstillinger, tryksår)
- Behandling (f.eks. Bobath)
- Aflastning (komfort, bedre søvn, smertelindring).
- Kortvarig støtte, f.eks. ved røntgen og scanning.






Hverdagens hjælpemidler

Hverdagens hjælpemidler letter vigtige hverdagsopgaver, som at gribe fat, åbne, spise, skrive og tage tøj på. Her viser vi blot et lille udpluk af vores sortiment til inspiration - se hele udvalget på vores hjemmeside.

Kom rundt



En dobbeltsidet rampe er beregnet til at ligge hen over et dørtrin, for at lette adgang for rollator- og kørestolsbrugere. Dørtrinsramper tåler vask og er ideelle til hjemlån, f.eks. sammen med en kørestol.

Større selvhjulpenhed



Patienten kan opnå større selvhjulpenhed vha. bl.a. strømpepåtagere og gribetænger. Etac strømpepåtagere findes i flere brugervenlige modeller med forskellige funktioner. Vores gribetænger er lette og har ergonomisk designede håndtag, som gør det at nå og gribe nemmere. En magnet i håndtaget gør det muligt at opsamle små metalgenstande.

Kropspleje



Beauty er vores prisbelønnede serie af kropspleje-hjælpemidler til personer med nedsat bevægelighed og svage muskler. Produkternes unikke kombination af god funktion, ergonomiske egenskaber og banebrydende design øger rækkevidden samtidig med, at belastningen af hænder, arme og skuldre minimeres.

Spise og drikke



Bestik og service specielt egnet til personer med nedsat funktion i hænder og arme. Udvalget fås i flere varianter med forskellige egenskaber, f.eks. letvægtsbestik eller bestik med tykkere skafter, specielt skånsomt mod leddene og aflaster fingrene.



Børn og unge

Som barn er der så meget man gerne vil; lære at tale, læse, lege med vennerne og finde på sjove ting. Alle kan ikke gøre alt, men der findes ofte hjælp at få, som skaber muligheder for et rigere liv. Etac tilbyder et stort sortiment af produkter til børn med nedsat funktionsevne.

Sidde



Krydsrammekørestol: Etac Cross 6

Stellets unikke stabilitet gør at kørestolen Cross 6 reagerer hurtigt i alle situationer. Både ryglæn og sæde er indstillelige i forhold til højde, vinkel og form. Dette, i kombination med en fodstøtte der kan indstilles i højde, dybde og vinkel, skaber den stabilitet som er en forudsætning for mobilitet. Takket være de adskillige valgmuligheder kan en Cross 6 tilpasses alle: korte og lange – smalle og brede. Hvis behovene ændrer sig, kan kørestolen nemt tilpasses eller suppleres med vores store udvalg af tilbehør. Cross 6 fås helt ned til sædebredde 35 cm og kan dermed også bruges til de større børn.

Cross 6 kan vaskes i vaskemaskine og til hospitalsbrug anbefaler vi pudevarianten Tidy, som er en vandtæt pude/ryg med svejsede sømme. Mulighed for broderi og tryk (navn/logo) på ryggen.

Sæde: R82 Scallop

Scallop er et unikt og sjovt sæde, der fokuserer på tre faktorer: enkelhed, støtte og alsidighed. Sædet kan nemt monteres på de fleste stole, eller alternativt bruges siddende på gulvet.

Det er en god løsning for de børn, der har brug for ekstra støtte når de sidder på gulvet eller på en stol. Sædet er let og smart, og det gør det muligt for brugeren at deltage i hverdagsaktiviteter sammen med hele familien. Scallop kan bruges til forskellige aldersgrupper og til en bred vifte af aktiviteter.





Gå



Gangstativ: R82 Crocodile

Gangstativ til det aktive barn, der både kan og vil lidt mere. Stativet er placeret bag barnet, hvorved barnet får en mere opret gang, samt frihed til bevægelse. Crocodile er enkel at slå sammen, og derfor nem at tage med overalt. I standardudgaven anvendes Crocodile af de børn, der kun har brug for lidt støtte, men den kan suppleres med forskelligt tilbehør, hvis behovet for støtte ændres. Crocodile kan anvendes både inden- og udendørs og fås i tre størrelser.

Sejl



Junior sejle

Juniorsejlet er udviklet i samarbejde med børn og voksne på specialskoler og specialinstitutioner i Danmark. Sejlet tager udgangspunkt i de særlige behov, som børn med handicap kan have i forbindelse med løftet og ved positionering i kørestol. Materialet i juniorsejlet er tyndt, åndbart og uden generende syninger eller bånd.



Bad og toilet



Toilet- og badestol: R82 Heron

Heron med el er det sidste nye inden for toilet- og badestole. Bag det rene og enkle design gemmer der sig mange funktioner, der forbedrer både brugerens og hjælperens oplevelse. Det gennemtænkte design yder komfort til brugeren, da det anatomiske omdrejningspunkt ved hoften bevares ved kip.

Heron fås i én størrelse, men med mulighed for justering af både bredde og dybde, og passer til større børn, samt unge/voksne. Dertil fås Heron i en hydraulisk og en elektrisk version. De har begge samme funktioner med hensyn til højdejustering, selvstændig vippefunktion, tilt in space og rygvinkling. Ønskes ekstra fokus på optimale arbejdsstillinger og ergonomisk arbejdsmiljø, anbefaler vi den elektriske version.

Max. brugervægt er 100 kg. for Heron med hydraulik og 125 kg. for Heron med el. Der tilbydes et stort udvalg af tilbehør til Heron.



Toilet- og badestol: R82 Flamingo High-low

Flamingo High-low er en moderne og komfortabel bade- og toiletstol, der passer ind i ethvert badeværelse. Sædet giver god komfort for brugeren og det elegante design gør det nemt for hjælperen at arbejde med produktet.

På grund af den trinløse og højdejusterbare funktion opnås en rigtig god ergonomi, hvilket betyder at hjælperen kan udføre bade og hygiejneopgaver i en behagelig og god arbejdsstilling.

Flamingo High-low fås i 4 størrelser og kan anvendes fritstående med et bækken, direkte over toilettet og som en badestol. Sædet er aftageligt, og kan monteres direkte på et toilet eller i et badekar. Max. brugervægt er 70 kg.

Flamingo fås også i en udgave uden High-low funktion. Til Flamingo str. 1 og 2 fås "Potty Frame" som tilbehør. Monter det eksisterende Flamingosæde på rammen og du får en pottestol til det mobile barn.





Version 2 - 2021 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Vi ønsker at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk.

Etac A/S
Parallelsvej 3, 8751 Gedved
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup


Creating Possibilities