



Klaxon Twist - montage achterzijde



Klaxon Twist - montage voorzijde



Klaxon Twist - montage voorzijde met stuur

Maak voor Klaxon Twist met accu en lader (zonder montage) alleen een keuze onder sectie A  
Maak voor een complete Klaxon Twist inclusief montage uw keuzes onder secties A, B, C, D en E

## A: Model

|              | artikelnummer                     | bruto prijs |
|--------------|-----------------------------------|-------------|
| Klaxon Twist | <input type="checkbox"/> KXHT0001 | € 3.995,00  |

montage-keuzes: achterzijde (met begeleidersbediening, maximale snelheid 6 km/h)  
voorzijde zonder stuur (met begeleidersbediening) maximale snelheid 6 km/h  
voorzijde met stuur, maximale snelheid 20 km/h

700 Watt Twist-motor  
360° roterend wiel  
Actieradius 20 km onder optimale omstandigheden  
Tilgewicht 7,3 kg (zonder accu)  
Rij-eigenschappen instelbaar met Web App Klaxon ®  
Max. gebruikersgewicht 120 kg



|                |                                   |            |
|----------------|-----------------------------------|------------|
| Klaxon Twist R | <input type="checkbox"/> KXHT0002 | € 3.348,00 |
|----------------|-----------------------------------|------------|

montage-keuze: achterzijde (met begeleidersbediening, maximale snelheid 6 km/h)

700 Watt Twist-motor  
360° roterend wiel  
Actieradius 20 km onder optimale omstandigheden  
Tilgewicht 6,2 kg (zonder accu)  
Rij-eigenschappen instelbaar met Web App Klaxon ®  
Max. gebruikersgewicht 120 kg



## A: Accu

|                      | artikelnummer                     | bruto prijs |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|
| Klaxon Twist accu    | <input type="checkbox"/> KXBT0001 | € 744,00    |
| Klaxon Twist oplader | <input type="checkbox"/> KXST0021 | € 134,00    |

## B: Bediening


|                                         | artikelnummer                     | bruto prijs |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Klaxon Twist controller, linkshandig    | <input type="checkbox"/> KXAT0004 | € 362,00    |
| Klaxon Twist controller, rechtshandig   | <input type="checkbox"/> KXAT0003 | € 362,00    |
| Klaxon Twist begeleidersbediening       | <input type="checkbox"/> KXAT0005 | € 134,00    |
| Klaxon Twist opvouwbaar stuur, compleet | <input type="checkbox"/> KXAT0002 | € 134,00    |

## C: Montage achterzijde

|                                                                                                                                                                                                                                                 | artikelnummer                      | bruto prijs |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Klaxon Twist achteras-adapter t.b.v. Klaxon Twist<br>bestaand uit: bevestiging camber-as voor vast-frame rolstoel,<br>bevestigingsframe voor Klaxon Twist<br>buisdiameter $\varnothing 36$ mm, zie onderstaand voor reduceersets naar achteras. | <input type="checkbox"/> KXLTK0002 | € 642,00    |
| Klaxon achteras-adapter t.b.v. Klaxon Twist R<br>bestaand uit: bevestiging camber-as voor vast-frame rolstoel,<br>buisdiameter $\varnothing 36$ mm, zie onderstaand voor reduceersets naar achteras.                                            | <input type="checkbox"/> KXLTK0005 | € 642,00    |
| Reduceerset van $\varnothing 36$ mm naar $\varnothing 35$ mm                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> KXLKT0078 | € 59,00     |
| Reduceerset van $\varnothing 36$ mm naar $\varnothing 32$ mm                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> KXLKT0077 | € 59,00     |
| Reduceerset van $\varnothing 36$ mm naar $\varnothing 30$ mm                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> KXLKT0076 | € 59,00     |
| Reduceerset van $\varnothing 36$ mm naar $\varnothing 28$ mm                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> KXLKT0075 | € 59,00     |
| Reduceerset van $\varnothing 36$ mm naar $\varnothing 25$ mm                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> KXLKT0074 | € 59,00     |

## D: Montage voorzijde met stuur

Maak in alle D-secties (D1 t/m D5) een keuze om een complete Klaxon Twist samen te stellen



### D1: Klemringen/buisklem (twee stuks benodigd per rolstoel)

|                                                                                                    | artikelnummer                      | bruto prijs |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| <b>Parallel voorframe</b>                                                                          |                                    |             |
| Klemring voor buisframes $\varnothing 25,4$ mm (1"), parallel voorframe, per stuk                  | <input type="checkbox"/> KXLKT0014 | € 108,00    |
| Klemring voor buisframes $\varnothing 32,4$ mm, parallel voorframe, per stuk                       | <input type="checkbox"/> KXLKT0016 | € 108,00    |
| Klemring voor buisframes $\varnothing 34,93$ mm (1 3/8"), parallel voorframe, per stuk             | <input type="checkbox"/> KXLKT0017 | € 108,00    |
| Klemring voor ovale buisframes 27x33 mm, parallel voorframe, per stuk (Quickie Helium, Nitrum, Xe) | <input type="checkbox"/> KXLKT0024 | € 124,00    |
| Klemring voor ovale buisframes 25x35 mm, parallel voorframe, per stuk (Progeo)                     | <input type="checkbox"/> KXLKT0024 | € 124,00    |

### Taps toelopend voorframe

|                                                                                         |                                    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Klemring voor buisframes $\varnothing 25,4$ mm (1"), taps toelopend voorframe, per stuk | <input type="checkbox"/> KXLKT0001 | € 124,00 |
| Klemring voor buisframes $\varnothing 32,4$ mm, taps toelopend voorframe, per stuk      | <input type="checkbox"/> KXLKT0002 | € 124,00 |

### D2: Reduceerset t.b.v. klemringen (indien nodig)

Reduceersets zijn benodigd om de klemringen (D1) uit te vullen naar de juiste buisdiameter

|                                                                               |                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Reduceerset $\varnothing 25,4$ mm naar $\varnothing 18 - \varnothing 18,4$ mm | <input type="checkbox"/> KXLKT0068 | € 59,00 |
| Reduceerset $\varnothing 25,4$ mm naar $\varnothing 20 - \varnothing 20,4$ mm | <input type="checkbox"/> KXLKT0069 | € 59,00 |
| Reduceerset $\varnothing 25,4$ mm naar $\varnothing 22 - \varnothing 22,4$ mm | <input type="checkbox"/> KXLKT0070 | € 59,00 |
| Reduceerset $\varnothing 25,4$ mm naar $\varnothing 23$                       | <input type="checkbox"/> KXLKT0071 | € 59,00 |
| Reduceerset $\varnothing 32,4$ mm naar $\varnothing 28 - \varnothing 28,4$ mm | <input type="checkbox"/> KXLKT0072 | € 59,00 |
| Reduceerset $\varnothing 32,4$ mm naar $\varnothing 30 - \varnothing 30,4$ mm | <input type="checkbox"/> KXLKT0073 | € 59,00 |

### D3: Complete dwarsbalk onder de zitting

|                               | artikelnummer                      | bruto prijs |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Complete dwarsbalk 230-270 mm | <input type="checkbox"/> KXLKT0084 | € 221,00    |
| Complete dwarsbalk 271-290 mm | <input type="checkbox"/> KXLKT0085 | € 221,00    |
| Complete dwarsbalk 291-360 mm | <input type="checkbox"/> KXLKT0086 | € 221,00    |
| Complete dwarsbalk 361-480 mm | <input type="checkbox"/> KXLKT0087 | € 221,00    |
| Complete dwarsbalk 481-540 mm | <input type="checkbox"/> KXLKT0088 | € 221,00    |

## D4: Snelkoppelings-pen t.b.v. dwarsbalk

|                                                                                    | artikelnummer                      | bruto prijs |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Snelkoppelings-pen met ring, per stuk; voor complete koppeling twee stuks benodigd | <input type="checkbox"/> KXLKT0060 | € 29,00     |

## D5: Complete koppeling / tussenstuk

|                                       | artikelnummer                     | bruto prijs |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Complete Twist koppeling / tussenstuk | <input type="checkbox"/> KXLK0010 | € 949,00    |

## E: Montage Klaxon Twist


|                                                                                         | artikelnummer                | netto prijs |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Montage Klaxon handbike door Etac BV in Rosmalen of Heerenveen                          | <input type="checkbox"/> 103 | € 118,00    |
| Montage, instructie en inregelen Klaxon handbike door Etac BV in Rosmalen of Heerenveen | <input type="checkbox"/> 104 | € 170,00    |
| Verzendkosten opgebouwde combinatie binnen Nederland                                    | <input type="checkbox"/>     | € 67,00     |
| Instructie Klaxon Handbike door Etac BV op locatie, incl voorrijden. Exclusief montage  | <input type="checkbox"/> 105 | € 294,00    |

## F: Opties Klaxon Twist

|                                                                 | artikelnummer                     | bruto prijs |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| LED voorlamp (wit) met houder, op batterijen                    | <input type="checkbox"/> KXAK0021 | € 31,00     |
| LED achterlamp (rood) met houder, op batterij                   | <input type="checkbox"/> KXAK0020 | € 31,00     |
| Achteruitkijkspiegel, te monteren op het stuur                  | <input type="checkbox"/> KXAK0025 | € 50,00     |
| Fatwheels (set) incl. montageset t.b.v. 12,7 mm (1/2 ") wiel-as | <input type="checkbox"/> KXAK0012 | € 294,00    |
| Fatwheels (set) incl. montageset t.b.v. 12 mm wiel-as           | <input type="checkbox"/> KXAK0011 | € 294,00    |
| Tas t.b.v. Klaxon Twist                                         | <input type="checkbox"/> KXAT0001 | € 183,00    |

## G: Lichaamsmaten gebruiker in de rolstoel

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Afstand, verticaal gemeten van het hoogste punt van de knieën tot de vloer       | cm |
| Armlengte gestrekt gemeten van hart van de schouder tot het hart van de handpalm | cm |
| Afstand, horizontaal gemeten van voorzijde voetplaat tot voorzijde voet          | cm |
| Afstand, verticaal gemeten van bovenzijde schouder tot de vloer                  | cm |
| Rompdiepte, horizontaal gemeten op navelhoogte                                   | cm |



## H: Notities