

## Axiom for kids P zitkussens, kleine maten t.b.v. Ki Rogue XP, Ki Little Wave Clik en Little Wave Flip rolstoelen

Maximaal gebruikersgewicht: 75 kg. Axiom P zitkussens worden standaard met twee zwarte hoezen geleverd.

Het Axiom P for Kids zitkussen is bijzonder geschikt voor positioneren van een gebruiker met behoud van comfort en drukverdeling.

Kies uw Axiom zitkussen altijd één (inch)maat breder en langer dan de zitmaten van uw Ki rolstoel.

|                |            | Zitbreedte (cm)                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|----------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                |            | 20 (8")                             | 23 (9")                             | 25,5 (10")                          | 28 (11")                            | 30,5 (12")                          | 33 (13")                            | 35,5 (14")                          | 38 (15")                            | 40,5 (16")                          |
| Prijs          | € 409      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Zitdiepte (cm) | 20 (8")    | <input type="checkbox"/> PXP0808BLK | <input type="checkbox"/> PXP0908BLK | <input type="checkbox"/> PXP1008BLK |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                | 23 (9")    | <input type="checkbox"/> PXP0809BLK | <input type="checkbox"/> PXP0909BLK | <input type="checkbox"/> PXP1009BLK | <input type="checkbox"/> PXP1109BLK |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
|                | 25,5 (10") | <input type="checkbox"/> PXP0810BLK | <input type="checkbox"/> PXP0910BLK | <input type="checkbox"/> PXP1010BLK | <input type="checkbox"/> PXP1110BLK | <input type="checkbox"/> PXP1210BLK | <input type="checkbox"/> PXP1310BLK |                                     |                                     |                                     |
|                | 28 (11")   |                                     |                                     | <input type="checkbox"/> PXP1011BLK | <input type="checkbox"/> PXP1111BLK | <input type="checkbox"/> PXP1211BLK | <input type="checkbox"/> PXP1311BLK | <input type="checkbox"/> PXP1411BLK |                                     |                                     |
|                | 30,5 (12") |                                     |                                     | <input type="checkbox"/> PXP1012BLK | <input type="checkbox"/> PXP1112BLK | <input type="checkbox"/> PXP1212BLK | <input type="checkbox"/> PXP1312BLK | <input type="checkbox"/> PXP1412BLK |                                     |                                     |
|                | 33 (13")   |                                     |                                     | <input type="checkbox"/> PXP1013BLK | <input type="checkbox"/> PXP1113BLK | <input type="checkbox"/> PXP1213BLK | <input type="checkbox"/> PXP1313BLK | <input type="checkbox"/> PXP1413BLK | <input type="checkbox"/> PXP1513BLK |                                     |
|                | 35,5 (14") |                                     |                                     | <input type="checkbox"/> PXP1014BLK | <input type="checkbox"/> PXP1114BLK | <input type="checkbox"/> PXP1214BLK | <input type="checkbox"/> PXP1314BLK | <input type="checkbox"/> PXP1414BLK | <input type="checkbox"/> PXP1514BLK | <input type="checkbox"/> PXP1614BLK |
|                | 38 (15")   |                                     |                                     |                                     |                                     | <input type="checkbox"/> PXP1215BLK | <input type="checkbox"/> PXP1315BLK | <input type="checkbox"/> PXP1415BLK | <input type="checkbox"/> PXP1515BLK | <input type="checkbox"/> PXP1615BLK |
|                | 40,5 (16") |                                     |                                     |                                     |                                     | <input type="checkbox"/> PXP1216BLK | <input type="checkbox"/> PXP1316BLK | <input type="checkbox"/> PXP1416BLK | <input type="checkbox"/> PXP1516BLK | <input type="checkbox"/> PXP1616BLK |
|                | 43 (17")   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | <input type="checkbox"/> PXP1317BLK | <input type="checkbox"/> PXP1417BLK | <input type="checkbox"/> PXP1517BLK | <input type="checkbox"/> PXP1617BLK |
|                | 45,5 (18") |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | <input type="checkbox"/> PXP1318BLK | <input type="checkbox"/> PXP1418BLK | <input type="checkbox"/> PXP1518BLK | <input type="checkbox"/> PXP1618BLK |

## Axiom for kids SP zitkussens, kleine maten t.b.v. Ki Rogue XP, Ki Little Wave Clik en Little Wave Flip rolstoelen

Maximaal gebruikersgewicht: 75 kg. Axiom SP zitkussens worden standaard met twee zwarte hoezen geleverd.

Het Axiom for kids SP zitkussen is bijzonder geschikt voor het beschermen van de kwetsbare huid.

Kies uw Axiom zitkussen altijd één (inch)maat breder en langer dan de zitmaten van uw Ki rolstoel.

|                |            | Zitbreedte (cm)                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|----------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                |            | 20 (8")                              | 23 (9")                              | 25,5 (10")                           | 28 (11")                             | 30,5 (12")                           | 33 (13")                             | 35,5 (14")                           | 38 (15")                             | 40,5 (16")                           |
| Prijs          |            | € 633                                |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Zitdiepte (cm) | 20 (8")    | <input type="checkbox"/> PXSP0808BLK | <input type="checkbox"/> PXSP0908BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1008BLK |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                | 23 (9")    | <input type="checkbox"/> PXSP0809BLK | <input type="checkbox"/> PXSP0909BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1009BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1109BLK |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|                | 25,5 (10") | <input type="checkbox"/> PXSP0810BLK | <input type="checkbox"/> PXSP0910BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1010BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1110BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1210BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1310BLK |                                      |                                      |                                      |
|                | 28 (11")   |                                      |                                      | <input type="checkbox"/> PXSP1011BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1111BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1211BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1311BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1411BLK |                                      |                                      |
|                | 30,5 (12") |                                      |                                      | <input type="checkbox"/> PXSP1012BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1112BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1212BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1312BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1412BLK |                                      |                                      |
|                | 33 (13")   |                                      |                                      | <input type="checkbox"/> PXSP1013BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1113BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1213BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1313BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1413BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1513BLK |                                      |
|                | 35,5 (14") |                                      |                                      | <input type="checkbox"/> PXSP1014BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1114BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1214BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1314BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1414BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1514BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1614BLK |
|                | 38 (15")   |                                      |                                      |                                      |                                      | <input type="checkbox"/> PXSP1215BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1315BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1415BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1515BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1615BLK |
|                | 40,5 (16") |                                      |                                      |                                      |                                      | <input type="checkbox"/> PXSP1216BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1316BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1416BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1516BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1616BLK |
|                | 43 (17")   |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | <input type="checkbox"/> PXSP1317BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1417BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1517BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1617BLK |
| 45,5 (18")     |            |                                      |                                      |                                      |                                      | <input type="checkbox"/> PXSP1318BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1418BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1518BLK | <input type="checkbox"/> PXSP1618BLK |                                      |

- ☐ Extra hoes, zwart (standaard 2 hoezen meegeleverd) € 122
- ☐ Solid seat insert [E0992] € 63